

SUPPORT

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ DECK

ΤΡΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η έκδοση Small (SUP-S) επιτρέπει ανυψώσεις έως 37 mm, η έκδοση Medium (SUP-M) έως 220 mm και η έκδοση Large (SUP-L) έως 1025 mm. Όλες οι εκδόσεις μπορούν να ρυθμιστούν ως προς το ύψος.

ΑΝΤΟΧΗ

Στιβαρό σύστημα κατάλληλο για αυξημένα φορτία. Οι εκδόσεις Small (SUP-S) και Medium (SUP-M) αντέχουν έως 400 kg. Η έκδοση Large (SUP-L) αντέχει έως 1000 kg.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ

Όλες οι εκδόσεις μπορούν να συνδυαστούν με μια ειδική κεφαλή για να διευκολύνουν την πλευρική στήριξη στο πηγάκι, το οποίο μπορεί να είναι από ξύλο ή αλουμίνιο. Διαθέσιμος κατόπιν παραγγελίας και ο προσαρμογέας για πλακίδια.


NEO SUP-L “ALL IN ONE”

Εκτός από την εξαιρετική προσαρμοστικότητα και χωρητικότητα, διαθέτει ευέλικτες και αυτοεπιπεδούμενες κεφαλές που μπορούν να διορθώσουν αυτόματα την κλίση ανομοιομόρφων επιφανειών τοποθέτησης έως και 5%. Χάρη στο κλειδί SUPKEY ρυθμίζεται από πάνω για μέγιστη σταθερότητα σε συστήματα δαπέδων πλακιδίων.



CALCULATION
TOOL

ΧΡΗΣΗ



ΥΛΙΚΟ

PP

πολυπροπυλένιο (PP)



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανύψωση και ισοπέδωση της υποδομής για εξωτερική χρήση.





ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υλικό ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επιθετικό περιβάλλον. Ιδανικό σε συνδυασμό με βίδες ALU TERRACE και ΚΚΑ για δημιουργία συστήματος με εξαιρετική αντοχή.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΝΩ


Χάρη στο κλειδί SUPLKEY ρυθμίζεται από πάνω για μέγιστη σταθερότητα σε συστήματα δαπέδων με πλακάκια.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ SUP-S




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø [mm]	H [mm]	ΤΜΧ.
1 SUPS2230	150	22 - 30	20
2 SUPS2840	150	28 - 40	20

ΚΕΦΑΛΗ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΓΙΑ SUP-S




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	ΤΜΧ.
1 SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ SUP-M




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø [mm]	H [mm]	ΤΜΧ.
1 SUPM3550	200	35 - 50	25
2 SUPM5070	200	50 - 70	25
3 SUPM65100	200	65 - 100	25
4 SUPM95130	200	95 - 130	25
5 SUPM125160	200	125 - 160	25
6 SUPM155190	200	155 - 190	25
7 SUPM185220	200	185 - 220	25

ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΓΙΑ SUP-M




ΚΩΔΙΚΟΣ	B x P x H [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	ΤΜΧ.
1 SUPMHEAD1	-	120	-	25
2 SUPMHEAD2	120 x 90 x 30	-	3 x 14	25

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ ΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ SUP-M



ΚΩΔΙΚΟΣ	H [mm]	Ø [mm]	%	ΤΜΧ.
1 SUPMEXT30	30	-	-	25
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20


ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ SUP-L



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø [mm]	H [mm]	τμχ.
1 SUPL3750(*)	200	37 - 50	20
2 SUPL5075(*)	200	50 - 75	20
3 SUPL75125(*)	200	75 - 125	20
4 SUPL125225	200	125 - 225	20
5 SUPL225325	200	225 - 325	20
6 SUPL325425	200	325 - 425	20
7 SUPL425525	200	425 - 525	20
8 SUPL525625	200	525 - 625	20
9 SUPL625725	200	625 - 725	20
10 SUPL725825	200	725 - 825	20
11 SUPL825925	200	825 - 925	20
12 SUPL9251025	200	925 - 1025	20


(*) Η επέκταση SUPLEXT100 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Πρέπει να γίνει ξεχωριστή παραγγελία των κεφαλών.
Οι κωδικοί 5-12 αποτελούνται από το προϊόν SUPL125225 και από κατάλληλο αριθμό προεκτάσεων SUPLEXT100 ώστε να επιτευχθεί το καθορισμένο διάστημα ύψους.

ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΓΙΑ SUP-L



ΚΩΔΙΚΟΣ	εφαρμογή	B x P [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	τμχ.
1 SUPLHEAD1	πηχάκια από ξύλο/αλουμίνιο	70 x 110	-	3 x 14	20
2 SUPLHEAD2	πηχάκια από ξύλο/αλουμίνιο	60 x 40	-	-	20
3 SUPLHEAD3	πλακάκια	-	120	-	20


ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ SUP-L



ΚΩΔΙΚΟΣ	περιγραφή	τμχ.
1 SUPLRING1	δακτυλίδι πτυσσόμενης κλειδαριάς	20
2 SUPLKEY	κλειδί για ρύθμιση από πάνω	1
3 SUPLRING2	περιστροφικό δακτυλίδι κλειδώματος	5


Τα SUPLKEY και SUPLRING2 είναι συμβατά μόνο με την κεφαλή SUPLHEAD3. Τα SUPLRING1 και SUPLRING2 παρέχονται μαζί με τις κεφαλές.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ ΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ SUP-L




ΚΩΔΙΚΟΣ	H [mm]	Ø [mm]	%	τμχ.
1 SUPLEXT100	100	-	-	20
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-S ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPSLHEAD1




Συνδέστε την κεφαλή SUPSLHEAD1 στο SUP-S και στερεώστε το πηχάκι με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-M ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPMHEAD2




Συνδέστε την κεφαλή SUPMHEAD2 στο SUP-M και στερεώστε το πηχάκι με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-M ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPMHEAD1




Συνδέστε την κεφαλή SUPMHEAD1 στο SUP-M και στερεώστε το πηχάκι με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-L ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPLHEAD1




Συνδέστε την κεφαλή SUPLHEAD1 στο SUP-L, ρυθμίστε το ύψος όπως απαιτείται και στερεώστε το πηχάκι με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm. Η ανακλινόμενη κεφαλή επιτρέπει την αυτοεπίδωση κατά την εγκατάσταση για κλίσεις έως και 5%.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-L ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPLHEAD1 ΚΑΙ SUPLRING1




Εάν προβλέπεται, προσθέστε την επέκταση SUPLEXT100 στο υποστήριγμα SUP-L και στη συνέχεια συνδέστε την κεφαλή SUPLHEAD1. Για να εμποδίσετε την κλίση της αυτοεπιπεδούμενης κεφαλής, στερεώστε την με το SUPLRING1. Ρυθμίστε το ύψος όπως απαιτείται και στερεώστε το πηχάκι πλευρικά με βίδες ΚΚΦ με διάμετρο 4,5 mm.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-L ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPLHEAD2 ΚΑΙ SUPLRING1




Εάν προβλέπεται, προσθέστε τις επεκτάσεις SUPLEXT100 στο υποστήριγμα SUP-L και στη συνέχεια συνδέστε την κεφαλή SUPLHEAD2. Για να εμποδίσετε την κλίση της αυτοεπιπεδούμενης κεφαλής, στερεώστε την με το SUPLRING1. Προσαρμόστε το ύψος όπως χρειάζεται και τοποθετήστε τη λωρίδα μέσα στα πτερύγια.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-L ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPRHEAD3 | ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ




Συνδέστε την κεφαλή SUPRHEAD3 στο SUP-L. Ρυθμίστε το ύψος της βάσης χρησιμοποιώντας το SUPRKEY. Τοποθετήστε τα πλακάκια στα στηρίγματα. Ισοπεδώστε το δάπεδο ρυθμίζοντας το ύψος των στηρίξεων από πάνω με το SUPRKEY χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε τα πλακάκια που έχουν ήδη τοποθετηθεί. Η ανακλινόμενη κεφαλή επιτρέπει την αυτοεπιπέδωση κατά την εγκατάσταση για κλίσεις έως και 5%.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SUP-L ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ SUPRHEAD3 | ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΤΩ



Προσθέστε, εάν προβλέπεται, την επέκταση SUPLEXT100 στο υποστήριγμα SUP-L και στη συνέχεια συνδέστε την κεφαλή SUPRHEAD3. Για να εμποδίσετε την κλίση της αυτοεπιπεδούμενης κεφαλής, στερεώστε την με το SUPLRING1. Τοποθετήστε το SUPLRING2. Προσαρμόστε το ύψος όπως χρειάζεται και τοποθετήστε το δάπεδο.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ



KKF AISI410



d ₁ [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τμχ.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200

