

SUPPORT

VERSTELBARE DRAAGSTEUN VOOR TERRASSEN

DRIE UITVOERINGEN

De uitvoering Small (SUP-S) staat verhogingen tot 37 mm toe, de uitvoering Medium (SUP-M) tot aan 220 mm en de uitvoering Large (SUP-L) tot aan 1025 mm. Alle uitvoeringen zijn in hoogte verstelbaar.

STABILITEIT

Robuust systeem, geschikt voor hoge belastingen. De uitvoeringen Small (SUP-S) en Medium (SUP-M) kunnen maximaal 400 kg dragen. De uitvoering Large (SUP-L) draagt maximaal 1000 kg.

MODULAIR

Alle uitvoeringen kunnen gekoppeld worden met een speciale kop om de zijdelingse bevestiging of bevestiging van bovenaf op de lat te vereenvoudigen; de lat kan van hout of aluminium zijn. Op verzoek is ook de adapter voor tegels beschikbaar.


NIEUWE SUP-L "ALL IN ONE"

Naast zijn uitstekende verstelbaarheid en draagvermogen heeft hij veelzijdige, zelfnivellerende koppen die automatisch de helling van ongelijke legoppervlakken tot 5% kunnen corrigeren; dankzij de SUPKEY-toets kan hij van bovenaf worden versteld voor maximale stabiliteit in tegelvloersystemen.



CALCULATION
TOOL

GEBRUIK



MATERIAAL


PP

polypropyleen (PP)



TOEPASSINGSGEBIEDEN

In hoogte verstellen en nivelleren van de substructuur. Buitentoepassing.



DUURZAAMHEID

Materiaal bestand tegen UV-straling, kan ook gebruikt worden in agressieve omgevingen. Ideaal in combinatie met ALU TERRACE en KKA-schroeven voor een systeem met uiterst lange levensduur.

VERSTELBAAR VAN BOVENAF


Dankzij de SUPLKEY is hij van bovenaf te verstellen voor maximale stabiliteit bij vloersystemen met tegels.

CODES EN AFMETINGEN SUP-S




CODE	Ø [mm]	H [mm]	st.
1 SUPS2230	150	22 - 30	20
2 SUPS2840	150	28 - 40	20

KOP VOOR INKLEMMING VOOR SUP-S




CODE	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	st.
1 SUPSLHEAD1	70	3 x 14	20

CODES EN AFMETINGEN SUP-M




CODE	Ø [mm]	H [mm]	st.
1 SUPM3550	200	35 - 50	25
2 SUPM5070	200	50 - 70	25
3 SUPM65100	200	65 - 100	25
4 SUPM95130	200	95 - 130	25
5 SUPM125160	200	125 - 160	25
6 SUPM155190	200	155 - 190	25
7 SUPM185220	200	185 - 220	25

KOPPEN VOOR INKLEMMING VOOR SUP-M




CODE	B x D x H [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	st.
1 SUPMHEAD1	-	120	-	25
2 SUPMHEAD2	120 x 90 x 30	-	3 x 14	25

VERLENGSNOEREN EN HELLINGSCORRECTOREN VOOR SUP-M



CODE	H [mm]	Ø [mm]	%	st.
1 SUPMEXT30	30	-	-	25
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

CODES EN AFMETINGEN SUP-L




CODE	Ø [mm]	H [mm]	st.
1 SUPL3750(*)	200	37 - 50	20
2 SUPL5075(*)	200	50 - 75	20
3 SUPL75125(*)	200	75 - 125	20
4 SUPL125225	200	125 - 225	20
5 SUPL225325	200	225 - 325	20
6 SUPL325425	200	325 - 425	20
7 SUPL425525	200	425 - 525	20
8 SUPL525625	200	525 - 625	20
9 SUPL625725	200	625 - 725	20
10 SUPL725825	200	725 - 825	20
11 SUPL825925	200	825 - 925	20
12 SUPL9251025	200	925 - 1025	20

(*)SUPLEXT100 verlengstuk niet bruikbaar.

Koppen moeten apart worden besteld.


Codes 5-12 bestaan uit product SUPL125225 en een aantal SUPLEXT100 verlengstukken om het aangegeven hoogtebereik te bereiken.

IN ELKAAR GRIJPENDE KOPPEN VOOR SUP-L



CODE	toepassing	B x P [mm]	Ø [mm]	Ø ₁ [mm]	st.
1 SUPLHEAD1	houten/aluminium latten	70 x 110	-	3 x 14	20
2 SUPLHEAD2	houten/aluminium latten	60 x 40	-	-	20
3 SUPLHEAD3	tegels	-	120	-	20


ACCESSOIRES VOOR SUP-L



CODE	beschrijving	st.
1 SUPLRING1	Stuurpen borgring	20
2 SUPLKEY	sleutel voor regeling van bovenaf	1
3 SUPLRING2	Ring rotatieblokkering	5


SUPLKEY en SUPLRING2 alleen compatibel met SUPLHEAD3. SUPLRING1 en SUPLRING2 worden samen met de koppen geleverd.

VERLENGSTUKKEN EN HELLINGSCORRECTOREN VOOR SUP-L




CODE	H [mm]	Ø [mm]	hellingscorrectie %	st.
1 SUPLEXT100	100	-	-	20
2 SUPCORRECT1	-	200	1	20
3 SUPCORRECT2	-	200	2	20
4 SUPCORRECT3	-	200	3	20

■ INSTALLATIE SUP-S MET KOP SUPSLHEAD1




Plaats de kop SUPSLHEAD1 op de SUP-S en bevestig de lat met de schroeven KKF diameter 4,5 mm.

■ INSTALLATIE SUP-M MET KOP SUPMHEAD2




Plaats de kop SUPMHEAD2 op de SUP-M en bevestig de lat met de schroeven KKF diameter 4,5 mm.

■ INSTALLATIE SUP-M MET KOP SUPMHEAD1




Plaats de kop SUPMHEAD1 op de SUP-M en bevestig de lat met de schroeven KKF diameter 4,5 mm.

■ INSTALLATIE SUP-L MET KOP SUPLHEAD1




Plaats de kop SUPLHEAD1 op de SUP-L, regel de hoogte naar wens en bevestig de lat zijdelings met de schroeven KKF diameter 4,5 mm. De kantelbare kop maakt zelfnivellering tijdens het leggen mogelijk voor hellingen tot 5%.

■ INSTALLATIE SUP-L MET KOP SUPLHEAD1 EN SUPLRING1




Indien voorzien, voeg het verlengstuk SUPLEXT100 toe aan de drager SUP-L en plaats vervolgens de kop SUPLHEAD1. Om het kantelen van de zelfnivellerende kop te vergrendelen, deze vastzetten met SUPLRING1. Regel de hoogte naar wens en bevestig de lat zijdelings met schroeven KKF diameter 4,5 mm.

■ INSTALLATIE SUP-L MET KOP SUPLHEAD2 EN SUPLRING1




Indien voorzien, voeg de verlengstukken SUPLEXT100 toe aan de drager SUP-L en plaats vervolgens de kop SUPLHEAD2. Om het kantelen van de zelfnivellerende kop te vergrendelen, deze vastzetten met SUPLRING1. Stel de hoogte af op basis van de vereisten en plaats de lat binnen de vleugelribben.

SUP-L INSTALLATIE MET SUPLHEAD3 | HOOGTEVERSTELLING VAN BOVENAF




Monteer de SUPLHEAD3 op de SUP-L. Pas de hoogte van de steun aan met SUPLKEY. Plaats de tegels op de steunen. Egaliseer de vloer door de hoogte van de steunen van bovenaf aan te passen met SUPLKEY zonder de reeds gelegde tegels te verwijderen. De kantelbare kop maakt zelfnivellering tijdens het leggen mogelijk voor hellingen tot 5%.

SUP-L INSTALLATIE MET SUPLHEAD3-KOP | HOOGTEVERSTELLING VAN ONDERAF




Indien voorzien, voeg het verlengstuk SUPLEXT100 toe aan de drager SUP-L en plaats vervolgens de kop SUPLHEAD3. Om het kantelen van de zelfnivellerende kop te vergrendelen, deze vastzetten met de SUPLRING1. Plaats de SUPLRING2. Verstel de hoogte afhankelijk van de vereisten en leg de vloer.

CODES EN AFMETINGEN BEVESTIGINGSMIDDELEN



KKF AISI410



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	st.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200
	KKF4545	45	200
	KKF4550	50	200
	KKF4560	60	200
	KKF4570	70	200

