

# SUPPORT

## REGULERBAR STØTTE FOR TERRASSER

### TRE VERSJONER

Versjonen Small (SUP-S) muliggjør hevinger opptil 37 mm, versjonen Medium (SUP-M) opptil 220 mm og versjonen Large (SUP-L) opptil 1025 mm. Alle versjonene kan reguleres i høyden.

### RESISTENS

Robust system egnet for høye belastninger. Versjonene Small (SUP-S) og Medium (SUP-M) tåler opptil 400 kg. Versjonen Large (SUP-L) tåler opptil 1000 kg.

### KOMBINERBAR

Alle versjonene kan kombineres med et eget hode for å lette sideveis eller øvre feste til listen, som kan være i tre eller aluminium. Tilgjengelig på forespørsel er også en adapter for fliser.


### NY SUP-L "ALL IN ONE"

I tillegg til den ypperlige regulerbarheten og kapasiteten, har den allsidige og selvnivellerende hoder som automatisk kan korrigere hellingen i overflatene og uregelmessig plassering inntil 5 %. Takket være nøkkelen SUPLKEY kan de reguleres ovenfra for maksimal stabilitet i gulvleggings-systemer for fliser.



CALCULATION  
TOOL

### BRUK



### MATERIALE

PP


polypropylen (PP)



### BRUKSOMRÅDER

Heving og nivellering av understruktur. Uten-dørs bruk.





## VARIGHET

Materiale som er resistent mot UV-stråler og kan brukes også i aggressive miljøer. Ideell i kombinasjon med ALU TERRACE og skruer KKA for å opprette et system med ypperlig varighet.

## REGULERBAR OVENFRA


Takket være nøkkelen SUPKEY kan de reguleres ovenfra for maksimal stabilitet i gulvleggingssystemer for fliser.

## KODER OG DIMENSJONER SUP-S




| KODE       | Ø<br>[mm] | H<br>[mm] | stk. |
|------------|-----------|-----------|------|
| 1 SUPS2230 | 150       | 22 - 30   | 20   |
| 2 SUPS2840 | 150       | 28 - 40   | 20   |

### INNSETTINGSHODE FOR SUP-S




| KODE         | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | stk. |
|--------------|-----------|------------------------|------|
| 1 SUPSLHEAD1 | 70        | 3 x 14                 | 20   |

## KODER OG DIMENSJONER SUP-M




| KODE         | Ø<br>[mm] | H<br>[mm] | stk. |
|--------------|-----------|-----------|------|
| 1 SUPM3550   | 200       | 35 - 50   | 25   |
| 2 SUPM5070   | 200       | 50 - 70   | 25   |
| 3 SUPM65100  | 200       | 65 - 100  | 25   |
| 4 SUPM95130  | 200       | 95 - 130  | 25   |
| 5 SUPM125160 | 200       | 125 - 160 | 25   |
| 6 SUPM155190 | 200       | 155 - 190 | 25   |
| 7 SUPM185220 | 200       | 185 - 220 | 25   |

### INNSETTINGSHODE FOR SUP-M




| KODE        | B x P x H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | stk. |
|-------------|-------------------|-----------|------------------------|------|
| 1 SUPMHEAD1 | -                 | 120       | -                      | 25   |
| 2 SUPMHEAD2 | 120 x 90 x 30     | -         | 3 x 14                 | 25   |

### FORLENGELSER OG HELLINGSKORRIGERINGSINNRETNINGER FOR SUP-M



| KODE          | H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | % | stk. |
|---------------|-----------|-----------|---|------|
| 1 SUPMEXT30   | 30        | -         | - | 25   |
| 2 SUPCORRECT1 | -         | 200       | 1 | 20   |
| 3 SUPCORRECT2 | -         | 200       | 2 | 20   |
| 4 SUPCORRECT3 | -         | 200       | 3 | 20   |

## KODER OG DIMENSJONER SUP-L




| KODE           | Ø<br>[mm] | H<br>[mm]  | stk. |
|----------------|-----------|------------|------|
| 1 SUPL3750(*)  | 200       | 37 - 50    | 20   |
| 2 SUPL5075(*)  | 200       | 50 - 75    | 20   |
| 3 SUPL75125(*) | 200       | 75 - 125   | 20   |
| 4 SUPL125225   | 200       | 125 - 225  | 20   |
| 5 SUPL225325   | 200       | 225 - 325  | 20   |
| 6 SUPL325425   | 200       | 325 - 425  | 20   |
| 7 SUPL425525   | 200       | 425 - 525  | 20   |
| 8 SUPL525625   | 200       | 525 - 625  | 20   |
| 9 SUPL625725   | 200       | 625 - 725  | 20   |
| 10 SUPL725825  | 200       | 725 - 825  | 20   |
| 11 SUPL825925  | 200       | 825 - 925  | 20   |
| 12 SUPL9251025 | 200       | 925 - 1025 | 20   |

(\*) Forlengelsen SUPLEXT100 kan ikke brukes.

Hodene skal bestilles separat.


Kodene 5-12 består av produktet SUPL125225 og av et antall forlengelser SUPLEXT100 til man når det angitte høydeintervallet.

### INNSETTINGSHODE FOR SUP-L



| KODE        | anvendelse             | B x P<br>[mm] | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | stk. |
|-------------|------------------------|---------------|-----------|------------------------|------|
| 1 SUPLHEAD1 | lister i tre/aluminium | 70 x 110      | -         | 3 x 14                 | 20   |
| 2 SUPLHEAD2 | lister i tre/aluminium | 60 x 40       | -         | -                      | 20   |
| 3 SUPLHEAD3 | fliser                 | -             | 120       | -                      | 20   |


### TILBEHØR FOR SUP-L



| KODE        | beskrivelse                   | stk. |
|-------------|-------------------------------|------|
| 1 SUPLRING1 | blokkeringsring for vipping   | 20   |
| 2 SUPLKEY   | nøkkel for regulering ovenfra | 1    |
| 3 SUPLRING2 | blokkeringsring for rotasjon  | 5    |


SUPLKEY og SUPLRING2 compatible kun med hodet SUPLHEAD3.  
SUPLRING1 og SUPLRING2 leveres sammen med hodene.

### FORLENGELSER OG HELLINGSKORRIGERINGSINNRETNINGER FOR SUP-L




| KODE          | H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | % | stk. |
|---------------|-----------|-----------|---|------|
| 1 SUPLEXT100  | 100       | -         | - | 20   |
| 2 SUPCORRECT1 | -         | 200       | 1 | 20   |
| 3 SUPCORRECT2 | -         | 200       | 2 | 20   |
| 4 SUPCORRECT3 | -         | 200       | 3 | 20   |

## ■ INSTALLASJON SUP-S MED HODE SUPSLHEAD1




Putt inn hodet SUPSLHEAD1 på SUP-S og fest listen med skruene KKF diameter 4,5 mm.

## ■ INSTALLASJON SUP-M MED HODE SUPMHEAD2




Putt inn hodet SUPMHEAD2 på SUP-M og fest listen på siden med skruene KKF diameter 4,5 mm.

## ■ INSTALLASJON SUP-M MED HODE SUPMHEAD1




Putt inn hodet SUPMHEAD1 på SUP-M fest listen med skruene KKF diameter 4,5 mm.

## ■ INSTALLASJON SUP-L MED HODE SUPLHEAD1




Putt inn hodet SUPLHEAD1 på SUP-L, reguler høyden på bakgrunn av egne behov og fest listen på siden med skruene KKF diameter 4,5 mm. Vippehodet gjør det mulig å gjennomføre automatisk nivellering under påføring, for hellinger inntil 5 %.

## ■ INSTALLASJON SUP-L MED HODE SUPLHEAD1 SUPLRING1




Hvis forutsatt, legg til forlengelsen SUPLEXT100 til støtten SUP-L og putt deretter inn hodet SUPLHEAD1. For å blokkere vippingen av det selvnivellerende hodet fester du det med SUPLRING1. Reguler høyden på bakgrunn av egne behov og fest listen på siden med skruene KKF diameter 4,5 mm.

## ■ INSTALLASJON SUP-L MED HODET SUPLHEAD2 OG SUPLRING1




Hvis forutsatt, legg til forlengelsene SUPLEXT100 til støtten SUP-L og putt deretter inn hodet SUPLHEAD2. For å blokkere vippingen av det selvnivellerende hodet fester du det med SUPLRING1. Reguler høyden på bakgrunn av egne behov og plasser listen inne i vingene.

## ■ INSTALLASJON SUP-L MED HODE SUPLHEAD3 | REGULERING AV HØYDEN FRA OVERSIDEN




Sett hodet SUPLHEAD3 inn på SUP-L. Reguler høyden på støtten ved hjelp av SUPLKEY. Legg flisene på støttene. Niveller gulvet ved å regulere høyden på støttene ovenfra med SUPLKEY, uten å måtte fjerne flisene som allerede er på plass. Vippehodet gjør det mulig å gjennomføre automatisk nivellering under påføring, for hellinger inntil 5 %.

## ■ INSTALLASJON SUP-L MED HODE SUPLHEAD3 | REGULERING AV HØYDEN FRA UNDERSIDEN




Hvis forutsatt, legg til forlengelsen SUPLEXT100 til støtten SUP-L og putt deretter inn hodet SUPLHEAD3. For å blokkere vippingen av det selvnivellerende hodet fester du det med SUPLRING1. Plasser SUPLRING2. Reguler på bakgrunn av behov og legg på plass gulvet.

## ■ KODER OG DIMENSJONER FESTE



KKF AISI410



| d <sub>1</sub><br>[mm] | KODE    | L<br>[mm] | stk. |
|------------------------|---------|-----------|------|
| 4,5<br>TX 20           | KKF4520 | 20        | 200  |
|                        | KKF4540 | 40        | 200  |
|                        | KKF4545 | 45        | 200  |
|                        | KKF4550 | 50        | 200  |
|                        | KKF4560 | 60        | 200  |
|                        | KKF4570 | 70        | 200  |

